

ICARE® IC 100

Tonometria por tecnologia de rebote

Com um rápido e imperceptível toque na córnea por uma sonda, mede-se a pressão intraocular através da desaceleração da sonda durante a tomada de medida.

- Tempo de exame: 1–2 minutos por olho.
- Não utiliza colírios anestésicos.
- Não utiliza sondas de látex.
- Precisão equivalente ao padrão Goldmann.
- Não requer calibração constante.
- Assistente de posicionamento com luz guia verde.
- Instruções exibidas em tela.
- Feedback sonoro de confirmação de medições.
- Seis medições consecutivas com cálculo automático da média.
- Portátil e de fácil transporte.
- Operação realizada por qualquer membro da equipe.
- Base da sonda removível para limpeza e substituição.
- Apoio de testa ajustável.





ICARE® IC 200

Tonometria por tecnologia de rebote

Com um rápido e imperceptível toque na córnea por uma sonda, mede-se a pressão intraocular através da desaceleração da sonda durante a tomada de medida.

- Liberdade de 200º de posicionamento.
- Design com magnetização. Não deixa a sonda cair.
- Mais fino para melhor localização do centro da córnea.
- Sistema bluetooth para impressão de resultados.
- Criação de perfil de paciente para acompanhamento de evolução da PIO.
- OLED display.
- Não requer o uso de anestésicos.
- Uso em pós operatórios e traumas.
- Faixa de medição 7 – 50 mmHg.
- Precisão 1.2 mmHg (20 mmHg) +2.2 mmHg (>20 mmHg).



Haag-Streit AT 900

O único e verdadeiro Gold Standard



Rápido e reproduzível, a tonometria de aplanção Goldmann tem sido o padrão ouro em tonometria por muitas décadas. Baseado no princípio Goldmann que foi testado e comprovado durante mais de 50 anos de uso em milhões de pacientes, disponibilizamos os modelos AT 900 .

Oferecem excelente qualidade óptica, através dos prismas de Goldmann.

Os prismas de Goldmann distinguem-se pelas suas características ópticas e mecânicas. desempenho que permite exame rápido e confiável na prática diária. Eles são em grande parte feitos à mão por técnico qualificado e experiente, e são verificados quanto a tolerâncias mínimas em peso, qualidade óptica, durabilidade e resultados de medida consistente.

Além disso, graças à alta precisão na fabricação da Haag-Streit, os tonômetros de aplanção Goldmann AT900 oferecem desempenho ao longo de muitos anos sem a necessidade de manutenção do fabricante, sendo:

- AT 900 é a versão original do tonômetro Goldmann e funciona 100% mecanicamente.

